

# СТАНОК ДЛЯ РАЗВОДКИ ЗУБЬЕВ В ПИЛОРАМЕ R-T

Станок **R-T** эффективен и прост в обслуживании. С помощью ручного рычага два зуба одновременно разводятся в противоположные стороны. Возвратное действие рычага автоматически позволяет перейти на следующую пару зубьев пилы. При использовании данного оборудования тяжелая и трудоемкая операция разводки пил становится простой и кратковременной

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

1. величина разводки	до 1,0 мм в сторону
2. точность разводки	+/- 0,05 мм
3. рабочая скорость	40 зубьев/мин
4. ширина пил	70 - 180 мм
5. шаг зубьев	25 мм
6. высота зубьев	10 – 20 мм, оптимальная 16 мм
7. длина пил	любая
8. толщина пил	2,0 - 2,2 мм, оптимальная 2,2 мм
9. общий вес:	
- с подставкой	55 кг
- без подставки	20 кг